



vacuümgenerator VN-05-M-I2-PQ1-VT1

Artikelnummer: 193587

FESTO

Inline, hoge onderdruk, breedte 14 mm, met insteekkoppeling en insteekhuls.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	0,45 mm
Rastermaat	10 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm Inline
Constructieve opbouw	Rechte vorm
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	6,3 bar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Werkdruk voor maximaal vacuüm	6 bar
Max. vacuüm	86 %
Nominale werkdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	6,1 l/min
Beluchtingstijd bij nominale werkdruk	4,7 s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	8 g
Soort bevestiging	inline-installatie
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 3	niet gekanaliseerd
Vacuümaansluiting	Insteekhuls QS-4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal receiver nozzle	POM
Materiaal behuizing	POM-versterkt
Materiaal straalmondstuk	aluminumlegering
Materiaal schroefkoppeling	Messing vernikkeld