



Magneetventiel MZH-5/3G-1,5-L-LED

Artikelnummer: 30222

FESTO

Micro-Pneumatic, met magneetspoel en nood-handbediening, zonder contrastekker.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet	40 l/min
Werkdruk	2 ... 7 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Beschermingsgraad	IP40 met contrastekker
Nominale diameter	1,5 mm
Soort sturing	voorgestuurd
Schakeltijd uit	30 ms
Schakeltijd in	6 ms
Inschakelduur	100%
Spoelkarakteristieken	24V DC: 0,55W
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	50 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 4	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 5	Batterijmodule
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium