

# Zwaai aandrijving DRQ-100-360-PPV-A

Artikelnummer: 30599  
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingcompenserende tandwieloverbrenging.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	100
Dempingshoek	52 deg
Zwaaihoek	360 deg
Tolerantie van de eindposities	3 deg
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	0,4 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	150 Nm
Toelaatbaar massa draagheidsmoment	0,2 kgm <sup>2</sup>
Productgewicht	38.000 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/2
Informatie materiaal aandrijfjas	Inzetstaal
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)