


Zwaai aandrijving DRQD-20-180-YSRJ-A-AR-FW

Artikelnummer: 540459

FESTO

voor positiedetectie, met instelbare schokdempers en
spelingcompenserende tandwieloverbrenging. Persluchtaansluiting rechts.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------------|--|
| Grootte | 20 |
| Instelbereik draaihoek | -20 ... 6 deg |
| Draaihoek | 0 ... 180 deg |
| Demping | Schokdemper, harde merklijn, instelbaar |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Tandstang/rondsel |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Werkdruk | 2 ... 10 bar |
| Max. zwaai frequentie bij 6 bar | 1,8 Hz |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Draaimoment bij 6 bar | 3,1 Nm |
| Soort bevestiging | met doorgaande boring met inwendige schroefdraad naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Materiaal - informatie aandrijfas | Affineerstaal |
| Materiaal - informatie deksel | Aluminium |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal - informatie behuizing | Aluminium |