


vouwbalgkit DADB-S1-12-S51-100

Artikelnummer: 553393

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 6432



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	22 mm
Grootte	12
Slagbereik	51 ... 100 mm
Zuigerstangverlenging	34 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	9 g
Soort bevestiging	met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij