

vouwbalgkit DADB-S1-25-S401-450

Artikelnummer: 553437

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 6432



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	29 mm
Grootte	25
Slagbereik	401 ... 450 mm
Zuigerstangverlenging	127 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	124 g
Soort bevestiging	met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij