

vouwbalgkit DADB-S1-50-S376-425

Artikelnummer: 553495

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 6432



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	57 mm
Grootte	50
Slagbereik	376 ... 425 mm
Zuigerstangverlenging	117 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	169 g
Soort bevestiging	met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij