

aansluitplaat VMPAL-AP-4X14-QS6-1

Artikelnummer: 561091

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	59,6 mm
Lengte	107,3 mm
Rastermaat	14,9 mm
Ventielgrootte	14 mm
Max. aantal ventielplaatsen	4
Stroomrichting	omkeerbaar
Ventieleilandmontage	Ventielgroottes mengbaar
Max. aantal ventielspoelen	4
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	130,8 g
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 6 mm
Pneumatische aansluiting 4	voor slang buitendiameter 6 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PA-versterkt