

# aansluitstrip VABM-L1-10AS-M5-16

Artikelnummer: 566533

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	10,5 mm
Max. aantal ventielplaatsen	16
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment DIN-railmontage	1,5 Nm
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,45 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	3 Nm
Productgewicht	138 g
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 3	M5
Pneumatische aansluiting 5	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering