

# Vouwbalgit EADB-V1-40-S301-400

Artikelnummer: 570269

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	57 mm
Grootte	40
Slagbereik	301 ... 400 mm
Zuigerstangverlenging	117 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Te verplaatsen massa	136 g
Productgewicht	209 g
Soort bevestiging	opschuifbaar met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal: Adaptercomponenten	aluminumlegering geanodiseerd
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal : Balg	NBR
Informatie materiaal schroefpin	hooggelegeerd staal roestvrij