

# Kunststofslang PU-1/8-SW

Artikelnummer: 7993

FESTO

Polyurethaan, voor CN- en CK-schroefkoppelingen, zeer flexibel, knikt niet, niet toegestaan voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	3,18 mm
Debietrelevante buigradius	13 mm
Binnendiameter	2,26 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-30 ... 60 °C
Productgewicht volgens lengte	0,005 kg/m
Kleur	zwart
Materiaal - tip	RoHS conform