

voedingsplaat VABF-B10-30-P1-G38

Artikelnummer: 8026433

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment	6 Nm
Productgewicht	40 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal voedingsplaat	gespuitgiet aluminium