



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	250 ... 2.500 mm
Grootte	80
Breedte	411 mm
Hoogte	245 mm
Lengte	Bij max. slaglengte: 3268 mm Bij min. slaglengte: 768 mm
Inbouwpositie	loodrecht
Type overbrenging	Haakse servo-overbrenging
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire module met tandheugel
Geleiding	Omlooprolleengeleiding
overbrengingsratio	5:1
Werkdruk	6 bar
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	10 ... 40 °C
Max. rendement	96 %
Materiaal - opmerking	RoHS conform