


axiaalkit
EAMM-A-D32-60R
Artikelnummer: 8105918

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6,5 Nm
Productgewicht	386 g
Interface code, actuator	D32
Interface code, motor in	60R
Materiaal - opmerking	RoHS conform