


# Amortyzator hydrauliczny YSR-25-40

Numer części: 10870

FESTO

nastawialny, można ponownie napełnić olejem



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Skok	40 mm
Amortyzacja	Nastawialny Charakterystyka twardości
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.4 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	40 mm
Maks. siła uderzenia	4 000 N
Maks. energia pochłaniana na skok	160 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	293 000 J
Maks. energia szczytkowa	0.8 J
Siła cofająca	30 N
Ciężar elementu	860 g
Sposób montażu	Z nakrętka zabezpieczająca
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal Cynkowanie
Materiał tłoczyśka	Stal wysokostopowa