

Listwa przyłączeniowa VABM-C8-12E-G14-2-M1-L

Numer części: 1361863

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--------------------------------|
| Raster | 12 mm |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 2 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 0 – Brak odporności na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. moment dokręcający, montaż zaworu | 0.6 Nm |
| Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę | 5 Nm |
| Waga produktu | 382 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 5 | G1/4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium |