



Zawór dławiąco-zwrotny GRLZ-10-UNF-RS-B

Numer części: 151579

FESTO

Dławi powietrze wlotowe, z przyłączem kątowym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Dławienie na wlocie-funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	UNF10-32
Przyłącze pneumatyczne 2	UNF10-32
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Temperatura medium	-10 ... 60 °C