


Złącze wtykowe-T QST3-3/8-3/8-5/16-U

Numer części: 153803

FESTO

Można obracać o 360°, 4 wyjścia.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 6.7 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Taśma uszczel. |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Maks. moment dokręcający | 24 Nm |
| Waga produktu | 52 g |
| Liczba wyjść | 4 |
| Liczba linii zasilających | 1 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny 3/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 3/8" dla przewodu o średnicy zew. 5/16" |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Szary |
| Materiał pokrywki z gwintem | Mosiądz, niklowany |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |