


Kołnierz wahliwy SUA-25

Numer części: 157321

FESTO

do siłowników ADVU, AEVU, pasuje do mocowań LBN lub LN, LSN.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 90 °C
Waga produktu	45 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stop aluminium
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał tuleji	Stal sprężynowa
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal sprężynowa
Materiał wałka	Stal Z pokryciem ochronnym