


Zawór dławiąco-zwrotny GRGZ-M5-QS-4-LF-C

Numer części: 175067

FESTO

Dławi powietrze wlotowe przy pomocy precyzyjnego zaworu dławiącego, ze zintegrowanym złączem wtykowym QS.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-4
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	48 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	40 ... 65 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	80 l/min
Przepływ normalny w kierunku blokowania 6 - > 0 bar	65 ... 110 l/min
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	1.5 Nm
Ciężar elementu	14 g
Materiał czopa wkręcanego	Niklowanie Mosiądz
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz
Dane materiałowe przyłącza wahliwego	Odlew ciśnieniowy cynkowy