

Manometr MA-23-10-N1/8

Numer części: 183904

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna manometru	23
Położenie przyłącza	Na tylnej ściance, centrycznie
Zakres wskazań [bar]	0 ... 10 bar
Zakres wskazań [psi]	0 ... 145 psi
Skala	Podwójna skala bar (zew.) psi (wew.)
Medium robocze	Media gazowe oprócz G4 oprócz G6
Temperatura otoczenia	-40 ... 65 °C
Ciężar elementu	16 g
Przyłącze pneumatyczne	NPT1/8-27
Informacja materiałowa o czopie wkręcany	mosiądz
Informacja materiałowa o obudowie	ABS
Informacja materiałowa o szybcie podglądu	PC