

Siłownik mieszkowy EBS-80-110

Numer części: 193794

FESTO

gotowy do pracy, nie występuje efekt pracy skokowej, odpowiedni do instalacji w małej przestrzeni zabudowy

Skok powrotny nie może być wykonany, dopóki nie wystąpi minimalne ciśnienie 0,9 bar.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
Wymagana średnica zabudowy	100 mm
Skok	110 mm
Maks. wysokość przy wysunięciu	205 mm
Maks. kąt przechylenia	15 deg
Maks. wzajemne przesunięcie	10 mm
Min. wysokość zabudowy	95 mm
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0.9 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze Olejone sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Siła cofająca	350 N
Ciężar elementu	400 g
Sposób montażu	Z gwintem wewnętrznym
Przyłącza pneumatyczne	G3/8
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Informacja materiałowa o mieszk	CR