

# Przewód w elastycznej osłonie metalowej PX-4

Numer części: 4093

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	7 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	20 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	0 ... 12 bar
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.101 kg/m
Kolor	Srebrny
Twardość wg Shore'a	75 +/- 5
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał przewodu	NBR