


# Elektrozawór

## MHE3-M1H-3/20-QS-6-K

Numer części: 525172

FESTO

z kablem



### Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Typ uruchomienia	Elektryczny
Szerokość zabudowy	14 mm
Normalny przepływ nominalny	200 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy odciążony ciśnieniowo
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczenie, autoryzacja	c UL us - Recognized (OL)
Średnica nominalna	3 mm
Rozmiar siatki	19 mm
Funkcja odpowietrzenia	Funkcja dławienia w jednym kierunku
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Przyciśnięcie
Typ sterowania pilotowego	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Odwracalny z ograniczeniem
Ciśnienie robocze – powrotne	-0.9 ... 0 bar
Maksymalna częstotliwość przełączania	130 Hz
Czas przełączania przy wyłączeniu	4.5 ms
Czas przełączania przy włączeniu	8 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Charakterystyka cewki	24V DC: 3,7W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Medium robocze	Filterowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filterowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Ciężar elementu	120 g
Przyłącze elektryczne	Kabel
Długość kabla	2.5 m
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne 11	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 33	QS-6
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	HNBR NBR
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy Nałożona powłoka
Materiał powłoki kabla	PUR
Materiał śruby	Stal Cynkowanie