


Wyłącznik zbliżeniowy SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE

Numer części: 525909

FESTO

elektryczny, bezstykowy, NPN, do napędów z rowkiem do czujników typ 8, montaż od góry, z kablem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Wyjście dwustanowe	NPN
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Długość kabla	2.5 m
Przyłącze elektryczne	3-adrig Kabel
Kształt	Do rowka-T
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Wskaźnik stanu przełączania	Dioda LED, żółta
Czas wyłączenia	7 ms
Czas włączania	≤ 0.2 ms
Maks. DC	3 W
Prąd resztkowy	0.1 mA
Spadek napięcia	1.8 V
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Ciężar elementu	30 g
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,1 mm
Sposób montażu	Zamocowany w rowku T
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał obudowy	PA
Materiał powłoki kabla	PUR