

Obudowa sprzęgła EAMK-A-F32-64A

Numer części: 530469

FESTO

[do osi wysięgnikowej DGEA-...](#)



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Kod interfejsu, napęd	F32
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	64A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS