

Tulejka wtykowa QS-F-10H-4

Numer części: 533898

FESTO

z tulejką wtykową.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	3 mm
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	3
Food safety	zgodnie z deklaracją producenta
Temperatura otoczenia	0 ... 150 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Ciężar elementu	23.5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa QS-10
Przyłącze pneumatyczne 2	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 4 mm
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Chromowany i niklowany
Materiał uszczelnienia gwintów	FPM
Materiał-uszczelnienie przewodów	FPM