


Dysza generatora podciśnienia VN-20-L

Numer części: 547702

FESTO

do generatorów podciśnienia VN, wysoki poziom wysysania.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	2 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Charakterystyka generatora podciśnienia	Standard Duża wydajność wysysania
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. zakres wysysania w odniesieniu do atmosfery	184.4 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.17 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejnym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	3.75 g
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy odbiorczej	POM
Materiał dyszy nadawczej	Stop aluminium