

# przewód spiralny z tworzywa sztucznego PAS-6I-8E-5

Numer części: 548145  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)



## Karta danych

Cecha	Wartość
Długość robocza	5 m
Średnica zewnętrzna	8 mm
Długość po zablokowaniu	0.385 m
Średnica wewnętrzna	6 mm
Średnica nawoju	50 mm
Liczba zwojów	45
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 17.5 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Waga produktu	205 g
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	D 55 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał przewodu	PA