

Zespół osłony mieszkowej DADB-V6-63-S51-125

Numer produktu: 553333

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	57 mm
Wielkość	63
Zakres skoku	51 mm...125 mm
Wydłużone tłoczysko	46 mm
Konstrukcja	okrągły Zestaw przyssawki fałdowej z przewodowym odpowietrzeniem
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Odporność chemiczna	Pyły Opilki Oleje Smary Benzyna
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Waga produktu	89 g
Typ mocowania	Push-on za pomocą trzpienia gwintowanego
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał części adaptacyjnych	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał przyssawki fałdowej	NBR
Materiał trzpienia gwintowanego	Nierdzewna stal stopowa