

Zestaw osłony mieszkowej DADB-V6-80-S476-500

Numer części: 553369

FESTO

do siłowników znormalizowanych ISO 15552



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	93 mm
Wielkość	80
Zakres skoku	476 ... 500 mm
Wydłużenie tłoczyska	111 mm
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Odporność na media	Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Waga produktu	324 g
Sposób montażu	slip-on Z gwintowanym trzpieniem
Przylączy pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał komponentów adaptera	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał mieszka	NBR
Materiał wkręta bez łba	Stal wysokostopowa, nierdzewna