


# Tulejka wtykowa QSH-F-8-6

Numer części: 564893

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	4 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	3
Food safety	zgodnie z deklaracją producenta
Temperatura otoczenia	0 ... 150 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Ciężar elementu	7.2 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa QS-8
Przyłącze pneumatyczne 2	Tulejka wtykowa QS-6
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Chromowany i niklowany