

# Kabel przyłączeniowy NEBV-S1W25-K-5-N-LE15

Numer części: 565281

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Cechy przewodności	do zastosowań statycznych.
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 24$ V
Akceptowalny prąd obciążenia przy 40°C	2.95 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Ciężar elementu	850 g
Przyłącze elektryczne	25-pin Gniazdo wtykowe Sub-D
Budowa kabla	18 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	9,5 mm
Długość kabla	5 m
Sposób montażu	4-40UNC
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	TPE
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał zestyku	Brąz Styki połączone