

Dławik stały VMPA1-FT-NW1.5-10

Numer produktu: 572549

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Funkcja zaworu | Funkcja zaworu dławiącego |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Płyta przyłączeniowa |
| Typ mocowania | wkręcane |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia | 81 l/min...89 l/min |
| Ciśnienie robocze | -0.9 bar...10 bar |
| Temperatura otoczenia | -5 °C...60 °C |
| Średnica nominalna | 1.5 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -20 °C...40 °C |
| Temperatura medium | -5 °C...60 °C |
| Waga produktu | 0.05 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał śruby drążonej | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |