

Blok przyłączeniowy VABM-B10-20E-N38-10-P3

Numer części: 576461

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	22 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	10
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	1 451 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilota 12	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	3/8 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium