

Element rozgałęziający-T FCK-3-PK-3-KU

Numer produktu: 6273

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	2.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt T
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	do przewodu o średnicy zewn. Ø 4 mm do końcówki nasadkowej-śred. wewn. 3 mm, z nakrętką kołpakową
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 4 mm do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. Ø 3 mm z nakrętką
Materiał nakrętki kołpakowej	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał - złącze	POM