

Blok przyłączeniowy VABM-B10-30S-G12-8

Numer części: 8026383

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	32 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	8
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	2 285 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium