

Blok przyłączeniowy VABM-B10-30S-G12-4-P3

Numer części: 8026415

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Raster | 32 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 4 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 1 093 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/2 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium |