

# Dławik stały VFFG-T-F6-16

Numer produktu: 8047358

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Typ mocowania	rowkowanie
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Wielkość	dla $\varnothing$ 5,8 mm
Średnica nominalna	1.6 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Waga produktu	1.2 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS