


Amortecedor de impacto

YSR-25-40

Código da peça: 10870

FESTO

ajustável, recarregável



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Curso	40 mm
Amortecimento	regulável Curva característica acentuada
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	3 m/s
Tempo de reposição, curto	0,4 s
Tempo de reposição, longo	1 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Curso de amortecimento	40 mm
Carga máxima do batente	4.000 N
Consumo máximo de energia por curso	160 J
Consumo máximo de energia por hora	293.000 J
Energia residual máxima	0,8 J
Força de reposição	30 N
Peso do produto	860 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Aço galvanizado
Informação sobre material, haste	Aço alta liga