

conexão rápida roscada

QS-B-1/4-6-20

Código da peça: 130918

Produto a ser descontinuado

FESTO

Rosca externa com sextavado externo

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensões | Padrão |
| Diâmetro nominal | 4 mm |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado | Revestimento |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tamanho da embalagem | 20 |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Autorização | Germanischer Lloyd |
| Torque máximo | 12 Nm |
| Peso do produto | 18 g |
| Conexão pneumática 1 | Rosca externa R1/4 |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com diâmetro externo de 6 mm |
| Cor do anel de soldura | azul |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | Latão níquelado |
| Informação sobre material, anel de desengate | POM |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível | NBR |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável |