

# conexão rápida orientável QSR-1/2-3/8-U

Código da peça: 153960

FESTO

Com rotação, rolamento de esfera, rosca externa com sextavado externo.



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensões                                            | Padrão                                        |
| Diâmetro nominal                                     | 6,7 mm                                        |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado               | Revestimento                                  |
| Posição de instalação                                | Nos dois lados                                |
| Tamanho da embalagem                                 | 1                                             |
| Princípio construtivo                                | Princípio push-pull                           |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 10 bar                              |
| Classificação marítima                               | ver certificado                               |
| Meio operacional                                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto        | Permite operação com lubrificação             |
| Classe de resistência à corrosão KBK                 | 1 – Resistência à corrosão baixa              |
| Temperatura ambiente                                 | -10 ... 60 °C                                 |
| Torque máximo                                        | 30 Nm                                         |
| Peso do produto                                      | 76,8 g                                        |
| Conexão pneumática 1                                 | Rosca externa 1/2 NPT                         |
| Conexão pneumática 2                                 | para tubo flexível com diâmetro externo 3/8"  |
| Cor do anel de soldura                               | cinza                                         |
| Observações sobre material                           | Conforme RoHS                                 |
| Material do corpo                                    | PBT                                           |
| Material do anel de desengate                        | POM                                           |
| Material das vedações da tubulação                   | NBR                                           |
| Material da garra de retenção do tubo                | Aço alta liga, inoxidável                     |