


Válvula reguladora de vazão unidirecional GRLZ-M5-PK-3-LF-C

Código da peça: 175052

FESTO

para regulagem da vazão de alimentação, conexão com giro de 360°



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo unidirecional através da alimentação de ar
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	M5
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	48 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	35 ... 58 l/min
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 40 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 40 µm
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal no sentido do estrangulamento 6 -> 0 bar	80 l/min
Vazão normal no sentido do bloqueio 6 -> 0 bar	60 ... 100 l/min
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	1,5 Nm
Peso do produto	7 g
Informação sobre material, espigão aparafusado	níquelado Latão
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, parafuso de regulagem	Latão
Informação sobre material, conexão orientável	Injetados de zinco