


suporte para ventosa ESH-HC-3-QS

Código da peça: 189217

FESTO

com compensação de altura, conexão de vácuo em cima, fixação do suporte através de porcas sextavadas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	6 mm
Volume	1,041 cm ³
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior com compensador de altura
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 3
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	34 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação da ventosa com conector	M4
Conexão de vácuo	QS-6
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR Aço
Material do suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço alta liga