

ventosa com adaptador ESS-15X45-ON

Código da peça: 189415

FESTO

fácil de compor,



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	6 mm
Tamanho da ventosa com conector	15x45 mm
Volume da ventosa com conector	1,57 cm ³
Posição de conexão	em cima
Posição de instalação	Nos dois lados
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 5
Formato da ventosa	oval, plano
Pressão de operação Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Pressão de operação nominal (psi)	-10,15 psi
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Força de fixação com pressão operacional normal	32 N
Força lateral horizontal na pressão operacional nominal	43 N
Força lateral vertical na pressão operacional nominal	35 N
Peso do produto	23,8 g
Tipo de fixação	pela conexão de vácuo
Conexão de vácuo	M10
Cor	preto
Dureza Shore	50 +/- 5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	NBR