

Cilindro normalizado DNA-2 1/2"- -

Código da peça: 193385

FESTO

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Dependendo da configuração, as figuras, os dados das especificações técnicas e os respectivos acessórios talvez não correspondam exatamente a este produto.



Ficha técnica

~ConfIndependentDatasheet

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|------------------------|
| Curso | 0,5 ... 80 " |
| Diâmetro do êmbolo | 2 1/2" |
| Com base na norma padrão | ANSI/NFPA |
| Pressão de trabalho | 0,6 ... 12 bar |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | ≥ -20 °C |
| Informação sobre material, tampão | Liga de alumínio |
| Informação sobre material, corpo | Liga de alumínio |
| Informação sobre material, haste | Aço alta liga |