

conjunto de montagem axial EAMM-A-V32-42A

Código da peça: 4281142

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------|------------------------|
| Comprimento nominal | 40 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Rotação máxima | 10.000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inércia | 0,19 kgmm ² |
| Torque transferível | 1 Nm |
| Peso do produto | 120 g |
| Código da interface do atuador | V32 |
| Código da interface do motor in | 42A |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |