

tubo espiral PAS-4I-6E-5

Código da peça: 548143

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do trabalho	5 m
Diâmetro externo	6 mm
Comprimento do bloco	0,3 m
Diâmetro interno	4 mm
Diâmetro da bobina	50 mm
Quantidade de enrolamentos	46
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 17,5 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso do produto	135 g
Cor	azul
Dureza Shore	D 55 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	PA