

conjunto de montagem axial EAMM-A-F47-87A

Código da peça: 550948

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	21 Nm
Peso do produto	780 g
Código da interface do atuador	F47
Código da interface do motor in	87A
Observações sobre material	Conforme RoHS