


conjunto de foles

DADB-V6-50-S10-50

Código da peça: 553311

FESTO

para atuador normalizado conforme ISO 15552.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------------|---|
| Diâmetro externo | 57 mm |
| Dimensões | 50 |
| Faixa de curso | 10 ... 50 mm |
| Prolongamento da haste | 28 mm |
| Design | redonda |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Princípio construtivo | Conjunto de foles com escape canalizado |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 – Resistência à corrosão alta |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Resistência a produtos químicos | Poeira Cavacos Óleos Graxas Gasolinas |
| Classe de proteção | IP54 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Peso do produto | 71 g |
| Tipo de fixação | pode ser encaixado Com prisioneiro |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material dos componentes do adaptador | reforçado com PA |
| Material das vedações | NBR |
| Material do fole | NBR |
| Material do pino roscado | Aço alta liga, inoxidável |